

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7888.612 Bürsten-Kit

Stand: 05.04.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7888.612 - Bürsten-Kit für TE 8000

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7888.612
Produktbeschreibung	Zur Kabeleinführung im Dachblech.
Nutzen	Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante
Material	Kunststoffträger mit Bürstenbesatz Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0 Borsten: Kunststoff, UL 94-HB
Borstenlänge	30 mm
Länge	590 mm
Abmessung	Breite: 19 mm Länge: 590 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE 8000 Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,272 kg
Bruttogewicht	0,318 kg
Zolltarifnummer	96035000
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeschreibung	DK Bürsten-Kit, zur Kabeleinführung im Dachblech, für Schrankbreite: 800 mm, für TE 8000