

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7963.410 Gleitschiene

Stand: 15.04.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.410 - Gleitschiene für TE

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene, zur Unterstützung von schweren zölligen Komponenten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7963.410
Produktbeschreibung	Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren 19"-Befestigungsebene. Mit den Gleitschienen können schwere zöllige Komponenten unterstützt werden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen	495 mm
Belastbarkeit statisch	800 N
Auflagefläche	Breite: 85 mm Tiefe: 424 mm
Passend für	Gehäusotyp: TE 8000 EL
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,08 kg
Bruttogewicht	2,28 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, Auflagefläche BxT: 85x424 mm, 19"-Ebenenabstand: 495 mm

Ausschreibungstext

Gleitschiene für TE/FR(i), L 424 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert