

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 7993.208 Bodenbleche VX

Stand: 15.06.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 7993.208 - Bodenbleche VX gemäß Spezifikation

Bodenblech zur Nachrüstung bei öl- und staubbelasteten Umgebungen. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 7993.208
Produktbeschreibung	Bodenbleche mit Ausschnitten für Modulplatten für die Kabeleinführung bei ungünstigen Umgebungsbedingungen für das Schaltschranksystem VX25. Zur Erhöhung der Schutzart in stark staub- und ölhaltigen Umgebungsbereichen. Die Bodenbleche können im Austausch gegen serienmäßige Bodenbleche im Bodenrahmen von VX25 Schaltschränken montiert werden. Um eine sichere Kabeleinführung zu realisieren, müssen die vorhandenen Ausschnitte 318 x 144 mm mit Modulblechen oder mit Kabeleinführungselementen individuell verschlossen werden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Bodenbleche werden von innen im Schrank montiert und müssen deshalb vor dem Lütze-Verdrahtungsrahmen bzw. der Montageplatte eingebaut werden.
Passend für	Gehäusotyp: VX Breite: = 800 mm Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5
Bruttogewicht	5.6
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177039162