

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 7993.210

Bodenbleche VX

Stand: 21.12.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 7993.210 - Bodenbleche VX gemäß Spezifikation

Bodenblech zur Nachrüstung bei öl- und staubbelasteten Umgebungen. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | SZ 7993.210   |
| Produktbeschreibung | Bodenbleche mit Ausschnitten für Modulplatten für die Kabeleinführung bei ungünstigen Umgebungsbedingungen für das Schaltschranksystem VX25. Zur Erhöhung der Schutzart in stark staub- und ölhaltigen Umgebungsbereichen. Die Bodenbleche können im Austausch gegen serienmäßige Bodenbleche im Bodenrahmen von VX25 Schaltschränken montiert werden. Um eine sichere Kabeleinführung zu realisieren, müssen die vorhandenen Ausschnitte 318 x 144 mm mit Modulblechen oder mit Kabeleinführungselementen individuell verschlossen werden. |
| Material            | Stahlblech  |
| Oberfläche          | Lackiert  |
| Farbe               | RAL 7035  |
| Hinweis             | Die Bodenbleche werden von innen im Schrank montiert und müssen deshalb vor dem Lütze-Verdrahtungsrahmen bzw. der Montageplatte eingebaut werden.   |
| Passend für         | Gehäusetyp: VX<br>Breite: = 1.000 mm<br>Tiefe: = 600 mm   |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 7   |
| Bruttogewicht       | 7.8   |
| Zolltarifnummer     | 73269098  |
| EAN                 | 4028177039179   |