

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 7993.212 Bodenbleche VX

Stand: 04.04.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 7993.212 - Bodenbleche VX gemäß Spezifikation

Bodenblech zur Nachrüstung bei öl- und staubbelasteten Umgebungen. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 7993.212 |
| Produktbeschreibung | Bodenbleche mit Ausschnitten für Modulplatten für die Kabeleinführung bei ungünstigen Umgebungsbedingungen für das Schaltschranksystem VX25. Zur Erhöhung der Schutzart in stark staub- und ölhaltigen Umgebungsbereichen. Die Bodenbleche können im Austausch gegen serienmäßige Bodenbleche im Bodenrahmen von VX25 Schaltschränken montiert werden. Um eine sichere Kabeleinführung zu realisieren, müssen die vorhandenen Ausschnitte 318 x 144 mm mit Modulblechen oder mit Kabeleinführungselementen individuell verschlossen werden. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Hinweis | Die Bodenbleche werden von innen im Schrank montiert und müssen deshalb vor dem Lütze-Verdrahtungsrahmen bzw. der Montageplatte eingebaut werden. |
| Passend für | Gehäusotyp: VX Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 6,5 kg |
| Bruttogewicht | 7,2 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |