

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 7993.519

Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7993.519 - Anreih-Schranksystem VX25 gemäß Spezifikation für Werke in den USA

Konzernschrank, inkl. 200 mm Sockel ohne Montageplatte, zum Einbau von Verdrahtungssystem. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 7993.519
Material	Schranksgerüst: Stahlblech, 1,5 mm Dach: Stahlblech, 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Schranksgerüst: tauchgrundiert Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt
Farbe	RAL 7035

Eigenschaften

Lieferumfang	Schrankgerüst Tür(en) Dachblech Rückwand Verschluss: 3 mm Doppelbart ohne Montageplatte Sockel, 200 mm hoch, bestehend aus: 4 Sockeleckstücken aus Stahlblech, vorne und hinten mit geschlossener Blende 8660.02X, seitlich mit geschlossene Blenden 8660.043 Potenzialausgleich für Dach, Seitenwänden und Bodenbleche erfolgt bei Montage automatisch durch Kontaktelemente Tür(en) oben mit EMV-Flachbanderder 2412.316 am Schrankgerüst mit Einsteckmutter geerdet Komfortgriff 8618.240 mit integrierter E1-Schließung, Lieferung ohne Schlüssel (lose beigelegt) 2 Bodenbefestigungsglaschen 8660.100 (lose beigelegt) Systemleuchte LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ohne Steckdose, vorne oben montiert Stahlblechtür, einteilig geschlossen, Türanschlag rechts, 180°-Scharniere Bodenbleche verzinkt, dreigeteilt, mit Ausschnitt zur Kabeleinführung und aufgesetzter Bürstenleiste
Anzahl Türen	2
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 1.200 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 600 mm
Höhe inkl. Sockel	2'200 mm
Ausführung Verschluss	3-Punkt-Verschluss-System mit VW E1 Schließung
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	138,35 kg
Bruttogewicht	151 kg
Zolltarifnummer	94032080