

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7996.888

Netzwerkschrank TE 8000

Stand: 23.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7996.888 - Netzwerkschrank TE 8000

TE 8000 IT Schrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TE 7996.888
Ausführung	mit Seitenwänden
Nutzen	Kein Rahmengerüst Optimale Zugänglichkeit Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit Türanschlag wechselbar
Material	Stahlblech Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Montagerahmen: tauchgrundiert Flachteile: pulverlackiert
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Designgriff und Sicherheitsschließung 3524 E Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen) Dachblech, inkl. verdecktem Ausbruch zur Kabeleinführung und für optionalen Lüfter 4 Nivellierfüße, M10 (beigelegt) 4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt) Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 1.000 mm
Höheneinheiten	42 HE

Eigenschaften

Höheneinheiten	42 HE
Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten	80 mm / 130 mm
Ebenenabstand (im Auslieferungszustand)	745 mm
Belastbarkeit	4'000 N
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	126
Bruttogewicht	132
EAN	4028177816725
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207