
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





VX 8001.214 Bodenblech

Stand: 15.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



VX 8001.214 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8001.214
Produktbeschreibung	Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt. Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Abmessung	Breite: 490 mm Tiefe: 175 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX VX IT VX SE Standpult CX Pultunterteil CX Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.16
Bruttogewicht	1.26
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177948693
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3