
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 8001.215
# Bodenblech

Stand: 16.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8001.215 - Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 8001.215 |
| Produktbeschreibung | Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.<br>Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte |
| Abmessung | Breite: 690 mm<br>Tiefe: 175 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>Standpult CX<br>Pultunterteil CX<br>Breite: = 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,68 kg |
| Bruttogewicht | 1,78 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 800x175 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |