### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 8165.235

## Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# TS 8165.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8165.235
Nutzen	Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und - außenseite montiert werden Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT Höhe: 1.600 mm Tiefe: 500 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	18.6
Bruttogewicht	19.8
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177386723
ETIM 9	EC002524

© Rittal 2025

### Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182101

© Rittal 2025 3