

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8504.300 TS 8 Eckschränke

Standardhöhe 2200 mm (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8504.300 - TS 8 Eckschränke

Zur Anreihung von TS 8 Schränken über Eck, auch in unterschiedlichen Tiefen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	TS 8504.300
Produktbeschreibung	Den Anreihmöglichkeiten des TS 8 Rahmengestelles an allen Außenflächen trägt der Eckschrank mit seinem Lieferumfang Rechnung. Ausgestattet mit Rückwand und einer Seitenwand, asymmetrisch eröffnet der Eckschrank die Möglichkeit der Anreihung in der Breite als auch in der Tiefe. Die Ausrichtung der Bodenbleche verläuft parallel zur Rückwand. Bei TS 8 Schränken mit quadratischem Grundriss können die Bodenbleche um 90° gedreht werden. Die Anreihtechnik ist identisch mit allen anderen TS 8 Schränken.
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Schrankgerüst, Dach, Rückwand, Seitenwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schrankgerüst Dach Rückwand (an der längsten Seite) Seitenwand, asymmetrisch Bodenbleche (in Längsrichtung geteilt)
Hinweis zur Best.-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung	Breite: 500 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	55.157
Bruttogewicht	58.06
Zolltarifnummer	94032080

Eigenschaften

EAN	4028177251489
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------