

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8606.300 TS 8 Eckschränke

Standardhöhe 225 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8606.300 - TS 8 Eckschränke

Zur Anreihung von TS 8 Schränken über Eck, auch in unterschiedlichen Tiefen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	TS 8606.300
Produktbeschreibung	Den Anreihmöglichkeiten des TS 8 Rahmengerüstes an allen Außenflächen trägt der Eckschrank mit seinem Lieferumfang Rechnung. Ausgestattet mit Rückwand und einer Seitenwand, asymmetrisch eröffnet der Eckschrank die Möglichkeit der Anreihung in der Breite als auch in der Tiefe. Die Ausrichtung der Bodenbleche verläuft parallel zur Rückwand. Bei TS 8 Schränken mit quadratischem Grundriss können die Bodenbleche um 90° gedreht werden. Die Anreihetechnik ist identisch mit allen anderen TS 8 Schränken.
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Schrankgerüst, Dach, Rückwand, Seitenwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schrankgerüst Dach Rückwand (an der längsten Seite) Seitenwand, asymmetrisch Bodenbleche (in Längsrichtung geteilt)
Hinweis zur Best.-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	100
Bruttogewicht	104
Zolltarifnummer	94032080

Eigenschaften

EAN	4028177251540
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------