

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8614.840 Teilmontageplatten

Stand: 08.04.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8614.840 - Teilmontageplatten für TS, VX SE

Für universellen Innenausbau und zusätzliche Montageebenen.



Eigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr. | TS 8614.840 |
| Produktbeschreibung | Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montage-Ebenen. |
| Material | Stahlblech, 2,5 mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene. |
| Abmessung | Breite: 700 mm Höhe: 300 mm |
| Passend für Gehäusotyp | TS VX SE |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Passend für | Gehäusotyp: TS VX SE Breite: = 400 mm = 800 mm Tiefe: = 400 mm = 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 5,176 kg |
| Bruttogewicht | 5,448 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| Produktbeschreibung | TS Teilmontageplatte, für TS, SE, B/TH: 700x300 mm |
