

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8800.340 Käfigmutter

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.340 - Käfigmutter

Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm. Die Muttern werden von der gleichen Seite eingesetzt, aus der verschraubt werden soll.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8800.340
Produktbeschreibung	Die Muttern werden von der gleichen Seite eingesetzt, aus der verschraubt werden soll. Dadurch können auch Befestigungspunkte in gleicher Höhe oder Breite über Eck genutzt werden. Der Federkäfig sorgt auch für eine elektrische Verbindung in der Systemlochung.
Einbaumöglichkeiten	Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität Am horizontalen TS Schrankprofil Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe An Montageschienen 23 x 23 mm An Montage-Chassis 23 x 73 mm An Montage-Chassis 45 x 88 mm An System-Chassis 23 x 73 mm An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm
Abmessung	Gewinde: M6
Gewinde	M6
Verpackungseinheit	50 Stück
Nettogewicht	0,1 kg
Bruttogewicht	0,166 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeschreibung	TS Käfigmutter, für Gewinde M6, zum Einstecken von vorne
