Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 8800.520 Kabelkanal

Stand: 02.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



TS 8800.520 - Kabelkanal für vertikales TS Profil

Zur Montage am vertikalen Schrankprofil, an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8800.520
Ausführung	Breite 50 mm, zur Montage an ein vertikales Schrankprofil im Seitenwandbereich.
Nutzen	Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf die TS- Systemlochung abgestimmt. Damit entfällt ein aufwändiges Bohren wie es bei den DIN-Kanälen erforderlich wäre Die Sollbruchstellen der Stege sind auf die Kombination mit den Kabelkanälen für Montageplatte ausgerichtet Ein weiterer Sollbruch in Höhe der Montageplatte ermöglicht eine direkte Einführung in den Kabelkanal
Material	Hart-PVC Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Farbe	Ähnlich RAL 7030
Lieferumfang	Kabelkanal mit Deckel
Stegbreite	5.5 mm
Schlitzbreite	4.5 mm
Hinweis	Kann für andere Schrankabmessungen gekürzt werden.

© Rittal 2025

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 50 mm
	Höhe: 1.800 mm
	Tiefe: 80 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS
	VX SE
	PC
	IW
	Höhe: ≤ 2.000 mm
Betriebstemperaturbereich	60 °C
Verpackungseinheit	8 Stück
Nettogewicht	9.944
Bruttogewicht	10.52
Zolltarifnummer	39259020
EAN	4028177233652
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3