Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TS 8801.540

Teiltüren

Stand: 19.03.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8801.540 - Teiltüren für TS

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8801.540
Ausführung	geschlossen
Produktbeschreibung	Geeignet für TS Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens SZ 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung F und ab 600 mm Höhe gegen Komfortgriff.
Material	Stahlblech, 2 mm
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Trennsteg Scharniere Verschlussteile Inkl. Befestigungsmaterial

© Rittal 2026

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54, bei komplettiertem Schrank
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,726 kg
Bruttogewicht	4,926 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204