

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9320 020 Schienenverbinder

Stand: 10.06.2016 (Quelle: [rittal.com/ch/de](http://rittal.com/ch/de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9320.020 - Schienenverbinder

Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9320.020
Produktbeschreibung	Zum bohrungslosen Verbinden von rechteckigen Sammelschienen.
Material	Oberteil: Stahlblech, verzinkt, passiviert Kontaktplatte: E-Cu, versilbert
Verbindungsart	Einfachverbindung
Passend für Sammelschienen	20 x 5 - 30 x 10
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0,561 kg
Bruttogewicht	0,651 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,11
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Produktbeschreibung	SV Schienenverbinder, für E-Cu 20x5-30x10 mm, Einfachverbindung

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

# Ausschreibungstext

Schienenverbinder für Einfachverbindung

Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen Sammelschienen.

Ausführung

Einfachverbindung für Sammelschienen 20 x 5 - 30 x 10

System:

Rittal RiLine60