

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9340.040 Sammelschienenhalter

Stand: 13.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.040 - Sammelschienenhalter 2-polig

Für Anwendung PEN/N/PE und N/PE.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.040
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Passend für Sammelschienen	12 x 5 - 30 x 10
Polzahl	2-polig
Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V, 2~
N/PE-Halter	Ja
PEN/N/PE-Halter	Ja
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,44 kg
Bruttogewicht	0,51 kg
Zolltarifnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeschreibung	SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm

## Approbationen

# Approbationen

---

Approbationen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	---

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---

## Ausschreibungstext

RiLine60 Sammelschienenhalter, 2-polig

Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 2 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen E-Cu : 12 x 5 bis 30 x 10mm

Baubreite: 20 mm

Länge: 60 mm

System:

Rittal RiLine60