

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.134 Bodenwanne

Stand: 10.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.134 - Bodenwanne für RiLine Sammelschienensysteme

Rückseitiger Berührungsschutz eines Sammelschiენenaufbaues.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.134
Produktbeschreibung	Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschiენenaufbaues.
Material	Wärmemodifiziertes Hart-PVC Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Individuell ablängbar
Polzahl	4-polig
Passend für Sammelschiენensystem	Flachkupferschiენen, 4-polig
Passend für Artikel-Nr.	9340.004
Abmessung	Länge: 1.100 mm
Passend für	Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3 kg
Bruttogewicht	3,32 kg
Zolltarifnummer	85472000
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
Produktbeschreibung	SV Bodenwanne, L: 1100 mm, (4-polig)

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

Ausschreibungstext

RiLine 60 Bodenwannenprofil

Bodenwanne für 60mm 4 polige Flachschiensystem für den rückseitigen
Berührungsschutz des Sammelschieneaufbaus

Technische Daten

Länge: 1100mm

Breite: 285 mm

Höhe: 19,5 mm

System:

Rittal RiLine60