Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9344.620 Rahmenklemme

Stand: 06.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SV 9344.620 - Rahmenklemme für NH-Sicherungslasttrenner

Für NH-Trenner Gr. 1 bis 3 mit Schraubanschluss, zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9344.620
Produktbeschreibung	Zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen. Geeignet für NH-Sicherungslasttrenner mit Schraubanschluss.
Material	Messingguss
Oberfläche	Vernickelt
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen	Klemmraum-Breite: 32 mm Klemmraum-Höhe: 20 mm
Für Baugröße	2/3
Querschnittsbereich Sektorleiter	120 - 300 mm²
Anschluss von Rundleitern	95 - 300 mm²
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0.39
Bruttogewicht	0.397
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177541016
ETIM 9	EC001894

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27400609

Ausschreibungstext

Rahmenklemme 300 Qmm

Rittal RiLine NH

Rahmenklemme für NH Trenner Gr.00 bis 3 mit Schraubanschluss Anschlussart Rahmenklemme Rundleiter 95 bis 300 qmm Sektorleiter 120 bis 300 qmm Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 32 x 3-20 mm

© Rittal 2025

3