


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9360.535 RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 23.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.535 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 630 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 145 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.535
Ausführung	Easy Fix
Nutzen	Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschranks
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Lieferumfang	Inkl. 3 Klemmabdeckungen
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB

Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung Uimp	8 kV
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui	1'000 V
Verschmutzungsgrad	3
Polzahl	3-polig
Leitungsabgang	oben/unten
Querschnitt	29 mm ² 6 mm ²
Passend für Hersteller (Typ)	Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Frequenz der Grundschiwingung	50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Betriebstemperaturbereich	-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Abmessung	Breite: 145 mm Höhe: 325,8 mm Tiefe: 76,4 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5 kg
Bruttogewicht	5,206 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	2,64
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,05

Eigenschaften

Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeschreibung	RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 630 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 140 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

Ausschreibungstext

RiLineX CB-Geräteadapter (Easy-Fix)

CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter auf 60 mm Sammelschienensystemen.

Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen Befestigung erfolgt bedienungsfreundlich über zwei im Adapter integrierte Einstellscheiben.

Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.

Mit IEC- und UL-Zulassung.

Produktdaten

Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm

Schienenstärke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: 630 A

Anschlussleiter: 290 mm²

Leistungsabgang: oben/unten

Abmessungen: 145 mm x 325 mm x 76 mm (BxHxT)

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Typ: 9360525