

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9365.013

RiLineX Anreihverbinder

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9365.013 - RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen

Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set Schrank zu Schrank zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das 3-polige Anreih-Set (9360104) benötigt.



Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | RX 9365.013 |
| Material | Oberteil: Stahlblech, verzinkt Kontaktplatte: E-Cu, verzinkt |
| Nennstrom (max.) | 800 A |
| Abmessung | Breite: 130 mm |
| Passend für Sammelschienen | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Nettogewicht | 1,5 kg |
| Bruttogewicht | 1,593 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,99 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 8,7 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002622 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Produktbeschreibung | Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set Schrank zu Schrank zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das 3-polige Anreih-Set (9360104) benötigt. Für E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 130 mm |
|---------------------|---|

Approbationen

| | |
|---------------|--|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung PCF-Deklaration |

Ausschreibungstext

RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen (lang)

Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur von Schrank zu Schrank (Feldanreihung), inkl. Berührungsschutz mit Frontabdeckung und Bodenplatte.

Der Anreihverbinder erfordert zusätzlich das Anreih-Set 9360.104.

Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.

Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.

IEC- und UL-Zulassung.

Produktdaten

Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm

Schienenstärke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: 550/800 A

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Typ: 9365013