Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9603.000

Mini-PLS Spezial-Sammelschienen




Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9603.000 - Mini-PLS Spezial-Sammelschienen

E-Cu, 120 mm² Schienenquerschnitt.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9603.000
Material	E-Cu
Schienenstärke	3 mm
Querschnitt	120 mm²
Länge	1’100 mm
Abmessung	Länge: 1.100 mm
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	3,93 kg
Bruttogewicht	4,068 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	1,18
Zolltarifnummer	74071000
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Produktbeschreibung	SV Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 1100 mm, 120 mm² Schienenquerschnitt

© Rittal 2026

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A,

Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A
Technische Daten
Länge: 1100 mm
Schienstärke: 3 mm
Querschnitt: 120 qmm
System:
Rittal Mini PLS