
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9640.940
Gewindebolzen

Stand: 03.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9640.940 - Gewindebolzen für Nutensteine und Gleitmuttern

Zur Befestigung der Anschlusskomponenten, wie z. B. Kabelschuhe.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9640.940
Produktbeschreibung	Für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
Material	Stahl
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen	Maxi-PLS 45 S/45 Maxi-PLS 60
Abmessung	Gewinde: M8 Gewindelänge: 35 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	0,102 kg
Bruttogewicht	0,109 kg
Zolltarifnummer	73181535
ETIM 9	EC002349
ECLASS 8.0	23110302
Produktbeschreibung	SV Gewindebolzen, M8, L: 35 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)