



Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9661.325

Sammelschienen E-Cu

Stand: 08.10.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9661.325 - Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen

Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter, PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9661.325
Produktbeschreibung	Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
Material	E-Cu
Ø Lochung	11 mm
Abmessung	Länge: 1.165 mm
Passend für	Breite: = 1.200 mm
Querschnitt	5 mm x 30 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3.13
Bruttogewicht	3.232
Kupferanteil (kg/Stück)	1.56
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177546950
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Approbationen

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK