Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.580

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SV 9666.580 - NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.580
Produktbeschreibung	Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).
Material	Abdeckung: Polystyrol Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Um einen problemlosen Kabelanschluss gewährleisten zu können, muss ober- oder unterhalb der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Berührungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-Modul N/PE installiert werden.
Abmessung	Breite: 500 mm Höhe: 450 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Für Baugröße	6 x Gr. 00
Passend für Artikel-Nr.	9346.020 9346.030
Passend für Sammelschienen	40 x 10
Mittenabstand der Sammelschienen	100 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,3 kg
Bruttogewicht	2,5 kg
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001893

© Rittal 2026

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27400608
Produktbeschreibung	SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm), für 6 x Gr. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK