Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.756
Montageprofil ISV

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.756 - Montageprofil ISV für AX

Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im AX/AE Schrank.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.756
Produktbeschreibung	Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Abmessung	Höhe: 900 mm
Baugröße	Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 6
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,034 kg
Bruttogewicht	1,234 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Montageprofil (ISV), 6 HE (900 mm), für AE