## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## TS 9672.181 - Teiltüren für TS

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.





## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 9672.181
Produktbeschreibung	Geeignet für TS Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens SZ 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung F und ab 600 mm Höhe gegen Komfortgriff.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Trennsteg Scharniere Verschlussteile Inkl. Befestigungsmaterial

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Abmessung	Breite: 800 mm
	Höhe: 150 mm
Passend für	Breite: = 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54, bei komplettiertem Schrank
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.378
Bruttogewicht	3.578
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177697782
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3