

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9673.683 Teilmontageplatten

Stand: 27.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.683 - Teilmontageplatten für Funktionsraum-Seitenwandmodule (innere Unterteilung)

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9673.683
Ausführung	ohne Durchführung
Produktbeschreibung	Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe	300 mm
Abmessung	Breite: 702 mm Höhe: 293 mm
Passend für	Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,731 kg
Bruttogewicht	4,931 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Teilmontageplatte, BH: 702x293 mm, für TS (B: 800 mm)
