Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9676.540 Kontaktstück

Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SV 9676.540 - Kontaktstück für Anschlusswinkel

Zur bohrungslosen Verbindung von Anschlusswinkel und Verbindungssätzen aus Flachkupferschienen mit Flat-PLS Sammelschienensystemen.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SV 9676.540 |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Zur Verbindung der Anschlusswinkel mit |
| | Sammelschienensystemen. |
| Material | E-Cu |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Für Sammelschienen-Breite | 100 mm |
| Anzahl Schienen pro Leiter | 3 |
| | 4 |
| Hinweis | Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben dienen zur Fixierung der Kontaktstücke an den Sammelschienen |
| | Schrauben zur Befestigung der Anschlusswinkel sind nicht im |
| | Lieferumfang enthalten |
| | Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der |
| | Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + |
| | Befestigungsmaß + (Anzahl der Teilleiter x 10) |
| | Anzahl der Schrauben je Winkel: Bei 2 Teilleitern je Leiter: 2 St. und bei 3 bzw. 4 Teilleitern je Leiter: 4 St. |
| | Dei 3 bzw. 4 Teilleiteiti je Leiter. 4 St. |
| Passend für | Flat-PLS |
| Sammelschienensystem | |
| Befestigungsmaß | 40 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| | |

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

| Nettogewicht | 2 |
|-------------------------|---------------|
| Bruttogewicht | 2.018 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 2 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| EAN | 4028177602762 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Approbationen

| Erklärungen | Konformitätserklärung |
|-------------|--------------------------|
| | Konformitätserklärung UK |

© Rittal 2025 3