## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9676.710 Anschlussplatte

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



### SV 9676.710 - Anschlussplatte für Kabelschuhe

Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienensystem mit 2-4 Schienen pro Leiter.



#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9676.710
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil- Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Material	Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt Sammelschienenkralle: Edelstahl
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
Montagehinweis	Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
Schienen je Leiter	2
Abmessung	Gewinde: M10
Befestigungsmaß	40 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.1
Bruttogewicht	0.12
Kupferanteil (kg/Stück)	0.07

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177625778
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

# Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3