
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9676.981
Gewindebolzen

Stand: 10.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9676.981 - Gewindebolzen für Nutensteine und Gleitmuttern

Zur Befestigung der Anschlusskomponenten, wie z. B. Kabelschuhe.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9676.981
Produktbeschreibung	Für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
Material	Stahl
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen	Maxi-PLS 60
Abmessung	Gewinde: M12 Gewindelänge: 40 mm
Verpackungseinheit	8 Stück
Nettogewicht	0,4 kg
Bruttogewicht	0,409 kg
Zolltarifnummer	73181535
ETIM 9	EC002349
ECLASS 8.0	23110302
Produktbeschreibung	SV Gewindebolzen, M12, L: 40 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)