

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9682.182

Teiltür

Stand: 14.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9682.182 - Teiltür für VX

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9682.182
Produktbeschreibung	Geeignet für VX Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung A.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Teiltür Trennsteg Scharniere Verschlussteile Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Öffnungswinkel der Teiltüren max. 130°
Verschluss	Anzahl Verschlüsse: 1
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 200 mm
Passend für	Breite: = 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.7
Bruttogewicht	4.42
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,1 kg CO2 eq (Cat B)

Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177928985
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Approbationen

Approbationen	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Erklärungen	Konformitätserklärung UK
