
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9683.660
# Teilmontageplatte

Stand: 22.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SV 9683.660 - Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9683.660 |
| Ausführung | geschlossen |
| Produktbeschreibung | Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich. |
| Material | Stahlblech, 2 mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial |
| Für Funktionsraumhöhe | 1’000 mm |
| Abmessung | Breite: 502 mm<br>Höhe: 993 mm |
| Passend für | Breite: = 600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 11,64 kg |
| Bruttogewicht | 12,12 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 45,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 502x993 mm, geschlossen, für VX (B: 600 mm) |