

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9683.680 Teilmontageplatte

Stand: 25.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9683.680 - Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

## Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr.             | SV 9683.680  |
| Ausführung              | geschlossen  |
| Produktbeschreibung     | Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich. |
| Material                | Stahlblech, 2 mm   |
| Oberfläche              | Verzinkt   |
| Lieferumfang            | Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial   |
| Für Funktionsraumhöhe   | 1'000 mm   |
| Abmessung               | Breite: 702 mm<br>Höhe: 993 mm   |
| Passend für             | Breite: = 800 mm   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück  |
| Nettogewicht            | 13,5 kg  |
| Bruttogewicht           | 14,5 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 61 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert  |
| Zolltarifnummer         | 94039910   |
| ETIM 9                  | EC000213   |
| ECLASS 8.0              | 27400613   |

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 702x993 mm, geschlossen, für VX (B: 800 mm)

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung UK