

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9765.191

Montageplatte

Stand: 09.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CS 9765.191 - Montageplatte für CS New Basicgehäuse

Zum Aufbau von Montageebenen, im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9765.191
Produktbeschreibung	Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
Material	Aluminium, 3 mm
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.
Abmessung	Breite: 1.099 mm Höhe: 1.096 mm
Passend für Gehäusetyp	CS Basicgehäuse
Passend für	Gehäusetyp: CS Basicgehäuse Breite: = 1.200 mm Höhe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	12.799
Bruttogewicht	14
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177233423
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

## Ausschreibungstext

Montageplatte für Outdoorgehäuse, BxH 1200 x 1200 mm

Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des Gehäuserahmens verschraubt und ist über Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster tiefenverstellbar.

#### Technische Daten

Breite: 1200 mm

Höhe: 1200 mm

Montageplattenbreite: 1099 mm

Montageplattenhöhe: 1096 mm

#### Material

Aluminium AlMg3