


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2762.010

Fenêtres vitrées

État: 08.02.2026 (La source: ittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2762.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.



Caractéristiques

Référence	FT 2762.010
Modèle	Profilé de 60 mm
Description produit	Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
Matériaux	Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique
Composition de la livraison	Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Pour référence(s)	1012.000 1076.000 1376.000
Convient à	Type de coffret: AX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 760 mm
Dimensions	Largeur: 597 mm Hauteur: 757 mm Profondeur: 62 mm

Caractéristiques

Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 697 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	58 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.482
Poids brut	4.682
Numéro du tarif douanier	76101000
EAN	4028177938595
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204