

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7492.070**

**Glissières pour charges lourdes**

État: 22.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7492.070 - Glissières pour charges lourdes pour baies réseaux TS avec deux jeux de montants

Pour les baies réseaux TS avec deux niveaux de fixation, pour supporter les équipements lourds.

## Caractéristiques

Référence	DK 7492.070
Modèle	Pour le montage fixe entre deux plans 19"
Description produit	Pour supporter les composants particulièrement lourds. Montage facile : il suffit d'accrocher les glissières sur les montants à pliage multiple et de les bloquer à l'aide de vis. Pour éviter la déformation des montants lorsque les charges sont inégalement réparties, il est conseillé d'utiliser simultanément des traverses latérales supplémentaires ou, dans le cas de baies de 800 mm de largeur, des fixations de renfort.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Distance between mounting levels	698 mm
Charge admissible	80 kg en charge statique
Remarque	Ne peut pas être installé en combinaison avec un cadre de montage 19" Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19". La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L.
Surface portante	Largeur: 55 mm Profondeur: 661 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	1,52 kg
Poids brut	1,719 kg

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

---