

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.512

PDU UK, modèle basic

État: 17.03.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.512 - PDU UK, modèle basic

La construction compacte permet un montage rapide dans l'espace zéro U des baies réseaux et serveurs TS IT. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.

Caractéristiques

Référence	DK 7955.512
Description produit	Distribution de courant de base robuste et compacte pour un environnement IT. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé.
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé noir
Dimensions	Largeur: 44 mm Profondeur: 62 mm Longueur: 640 mm
Nombre de prises de courant et type	10 x BS 1363
Prises	10 x GB (type G, BS 1363)
Courant nominal (max.)	13 A
Alimentations	Nombre: 1 Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	UK
Plage de température de fonctionnement	0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...95 %
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Convient à	Type de coffret: TS IT: ≤ 800 mm

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,65 kg
Poids brut	1,783 kg
Numéro du tarif douanier	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Description produit	PDUi Basic, UK, mono 13A, 10 prises