

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 2265.605**

**Cajas murales EL, 3 piezas**

Estado: 27-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2265.605 - Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba y abajo, placa para montaje mural adjunta. Grado de protección IP 55.

## Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| Referencia             | EL 2265.605  |
| Ejecución              | Armarios murales IT<br>con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo   |
| Descripción producto   | Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.   |
| Material               | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm   |
| Superficie             | Texturizada  |
| General colour         | RAL 7035   |
| Color                  | Pieza mural y basculante: RAL 7035<br>Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)  |
| Unidad de envase       | Pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, y placa de montaje (adjunta)<br>Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo<br>Puerta transparente de diseño<br>1 llave para armario de doble paletón nº 5<br>Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre<br>Cierre de seguridad 3524 E |
| Unidades de altura     | 15 UA  |
| Dimensiones            | Anchura: 600 mm<br>Altura: 746 mm<br>Profundidad: 473 mm   |
| Pr. de montaje         | 420 mm   |
| Dimensiones interiores | Anchura interior: 502 mm<br>Altura interior: 683 mm  |

# Características

|  |  |
|--|--|
| Profundidad parte móvil                        | 316 mm   |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)       | 485 mm x 699 mm                                      |
| Profundidad de la pieza mural                  | 135 mm   |
| Código IK                                      | IK08   |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 750 N  |
| Material básico                                | Chapa de acero                                       |
| Grado de protección IP según EN 60 529         | IP 55  |
| Unidad de embalaje                             | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                      | 42,75 kg   |
| Peso bruto                                     | 45 kg  |
| Código arancelario                             | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002500   |
| ETIM 8   | EC002500   |
| ECLASS 8.0                                     | 27180208   |
| Descripción producto                           | EL CAJA MURAL 3 PZAS. 15UA T=475MM MIT MONTAGEPLATTE |

# Aprobaciones

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Aprobaciones | Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|---------------------------------------|