


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.732

线缆端头

状态: 2026-6-26 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.732 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号	AS 4050.732
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	红色
长度	8 mm
AWG	18
内径	3 mm
用于横截面	1 mm ²
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
与型号相匹配	4051.205 4051.210 4050.452
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5 kg

特征

毛重	0.5 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
产品描述	线缆加工用的冷压端头，1 mm ² ，红色，散装，8mm

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------