


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.734

线缆端头

状态: 2026-1-21 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

AS 4050.734 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号	AS 4050.734
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	蓝色
长度	8 mm
AWG	14
内径	4.2 mm
用于横截面	2.5 mm ²
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
与型号相匹配	4051.205 4051.210 4050.452
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5

特征

税率号 85369010

EAN 4028177805026

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

批准

批准 UL + C-UL (listed)

UR