

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.782

线缆端头

状态: 2026-4-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.782 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号	AS 4050.782
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	灰色
长度	8 mm
AWG	12
内径	4.8 mm
威图色标	是的
用于横截面	4 mm ²
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5 kg
毛重	0.114 kg
税率号	85369010

特征

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
产品描述	线缆加工用的冷压端头，4 mm ² ，AWG 12，8 mm，灰色，散装，500 件

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------