

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.683

## 线缆端头

状态: 2026-6-27 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.683 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

## 特征

型号	AS 4051.683
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	白色
长度	12 mm
AWG	20
内径	2.9 mm
DIN 色标	是的
Multinorm	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5 kg
毛重	0.047 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005

## 特征

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
产品描述	线缆加工用的冷压端头, 0.5 mm <sup>2</sup> , 白色, 散装, 12 mm

---

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------

---