

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.728

线缆端头

状态: 2026-5-12 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.728 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

特征

型号	AS 4051.728
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu, 电镀锌 塑料套环: 聚丙烯
颜色	橙色
长度	10 mm
AWG	12
内径	4.8 mm
DIN 色标	是的
说明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询, 请联系您的威图销售顾问。
标准	AEH DIN 46228
供货型式	散装
包装单元	500 件
净重	0.5
税率号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

特征

ECLASS 8.0

36659290

产品描述

线缆加工用的冷压端头，4.0 mm²，橙色，散装，10 mm

批准

批准

UL + C-UL (listed)

UR