

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.160

分裂式开孔刀头，用于圆形孔

状态: 2024-5-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.160 - 分裂式开孔刀头，用于圆形孔 用于不锈钢， 带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

特征

型号	AS 4055.160
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	
供货范围	凹型模具 凸模
最大可加工不锈钢材料厚度	2.5 mm
Ø 开孔器	60 mm
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
拉紧螺栓（直径 x 长度）	19 x 75 mm
液压拉紧螺栓直径	19 mm
包装单元	1 件
重量/包装	0.908 kg
税率号	82073010
EAN	4028177808140
ETIM 7.0	EC000156

特征

ECLASS 8.0

21049047