Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 5302.036 毛刷条套装

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)



VX 5302.036 - 毛刷条套装 用于电缆槽 VX IT

用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位,这类开口可用刷条简单插入,只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。

特征

型号	VX 5302.036
产品描述	用于全面分隔 19 寸安装平面并有针对性地将冷空气流引导至内部设备中。
您的获益	无需工具,快速固定简单安装 也可以用螺栓安装 可根据箱体高度相应截短,可适应的最高箱体高度为 47 HE
使用范围	刷条套件专门设计用于和19 寸安装平面两侧的两个垂直电缆槽组合使用。将刷条套件与电缆槽组合使用时,可替代作为导风板使用。可组合使用导风板和电缆槽作为部件扩装
作用方式	刷条套件由用于电缆槽和侧壁之间区域的垂直刷条以及配备分隔 19 寸安装平面顶部和底部区域的刷条导风板
材料	刷条:塑料,符合 UL 94-V0 刷毛:塑料,符合 UL 94-HB 空气导流板:钢板,喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	2 个双侧垂直刷条 2 块用于顶部和底部的水平空气导流板 2 个水平刷条,在第一个 19" 安装平面与顶板或底板之间的上部和下部 8 个刷条,在底板和顶板与电缆线槽之间 包括固定件
刷毛长度	48 mm

© Rittal 2025

特征

安装可能性	19" 标准安装角规,用于 VX IT 中 VX IT 中的 19" 动载版安装角规
安装操作说明	将电缆槽与刷条套件组合作为导风元件使用时,必须锁闭电缆槽中的 电缆穿引开口或使用电缆穿墙板镶合
适用于	宽度: = 800 mm
包装单元	1件
净重	4.6
毛重	4.8
税率号	39259020
EAN	4028177952652
E-Number Sweden	E7282596
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3