


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.855

用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板

状态: 2024-5-17 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.855 - 用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



特征

型号	DK 5501.855
产品描述	如果外侧安装平面已安装母线系统，用周围的刷条进行分割，不会发生冲突。
使用范围	用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料	钢板 遮盖板：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 刷条：塑料，符合 UL 94-HB
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	2 块垂直护板 2 块水平护板 4 个毛刷条 包括安装固定件
安装操作说明	具有毛刷条的垂直和水平护板用于分割，可安装在前部和后部 19" 安装框架上。
适用于	宽度: 600 mm 高度: 1,200 mm

特征

包装单元	1 件
重量/包装	2 kg
税率号	73269098
EAN	4028177706958
ETIM 7.0	EC000331
ECLASS 8.0	27189272