

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.885

用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板

状态: 2026-4-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.885 - 用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。



特征

型号	DK 5501.885
产品描述	如果外侧安装平面已安装母线系统，用周围的刷条进行分割，不会发生冲突。
使用范围	用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料	钢板 遮盖板：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 刷条：塑料，符合 UL 94-HB
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	2 块垂直护板 2 块水平护板 4 个毛刷条 包括固定件 2 个遮盖板，3 U
安装操作说明	具有毛刷条的垂直和水平护板用于分割，可安装在前部和后部 19" 安装框架上。

特征

适用于	宽度: 800 mm 高度: 1,800 mm
包装单元	1 件
净重	5.5 kg
毛重	6 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
产品描述	空气导流板, 800宽x1800高, 颜色: RAL9005