# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6340.100 紧装式操作板

状态: 2025-11-6 (来源: rittal.com/cn-zh)



# CP 6340.100 - 紧装式操作板

操作箱体优美的设计结构来源于拉伸铝型材。是小型控制面板的理想选择。内部扩装方案多样







## 特征

型号	CP 6340.100
型式	带钢制 CP 40 的支托臂接口 90 x 71 mm
产品描述	用于安装在前面板上的小型操作单元。前面板从后面安装,并用螺旋扳手从箱体内部固定。箱体本身前面板的材料厚度可从 2 mm 到 6 mm。后壁可用铰链固定在左边或右边。顶罩带有开口和加固件,用于支托臂系统 CP 40,钢。
材料	顶罩、底罩: 锌压铸件 后壁: 铝 侧面部分: 铝挤压型材 螺钉封板: 塑料
表面	顶罩、底罩、侧面部分: 经粉末涂层 后壁: 经天然铝阳极氧化处理
颜色	RAL 7024

© Rittal 2025 2

## 特征

供货范围	顶罩
	底罩
	后壁
	侧面部分
	螺钉封板
	包括密封件和螺旋扳手
尺寸	宽度: 241 mm
	高度: 388 mm
	深度: 87 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
适合于前面板宽度	178 mm
适合于前面板高度	350 mm
型式	后部维护入口
基本材料	铝
包装单元	1件
净重	3.62
毛重	4.667
EAN	4028177382695
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# 批准

© Rittal 2025 3

## 批准

解释

符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025

4